




Visijet® M2R-GRY

Plastica rigida per usi generici con finitura grigia opaca ad alto contrasto visivo che offre un equilibrio tra resistenza e allungamento con un HDT moderato

ProJet MJP 2500

Analogamente a Visijet M2R-CL (trasparente) e a Visijet M2R-WT (bianco), Visijet M2R-GRY è un materiale rigido adatto a un'ampia gamma di modelli concettuali e prototipi funzionali.

È di colore "grigio primer" opaco e presenta dettagli minuti ad alta fedeltà, spigoli vivi e una finitura superficiale liscia. Si tratta di un materiale per usi generici con un'elevata precisione e un colore ad alto contrasto visivo, adatto a prototipi di prototipazione generale, assemblaggi stampati, applicazioni mediche, odontoiatriche e di gioielleria e alcune parti per uso finale.



Nota: non tutti i prodotti e i materiali sono disponibili in tutti i paesi; contattare il rappresentante locale per verificare la disponibilità.

Materiale di produzione rigido

APPLICAZIONI

- Colore grigio primer ad alto contrasto per una facile visualizzazione dei dettagli superficiali
- Prototipi funzionali opachi e alcune parti per uso finale
- Prototipazione rapida di parti in termoplastica stampate a iniezione
- Può essere forato, filettato e lavorato consente di creare incastri funzionali moderati
- Assemblaggi funzionali stampati e perni filettati stampati a iniezione
- Filettature funzionali stampate e pareti sottili
- Applicazioni mediche/odontoiatriche
- Materiale commerciale e di marketing, prototipi e modelli verniciati

VANTAGGI

- Dettagli minuti ad alta fedeltà, spigoli vivi e alta precisione
- Eccezionale finitura superficiale liscia e uniforme
- Nessuna inibizione di polimerizzazione superficiale di vernici o siliconi; non è necessaria la carteggiatura
- Eccellente per applicazioni di verniciatura o stampaggio
- Visualizzazione esteticamente gradevole, ad alto livello di dettaglio

CARATTERISTICHE

- Resistenza e rigidità moderate, allungamento del 20-30%
- Consente di realizzare strutture estremamente piccole e complesse
- Alta precisione e tenuta stagna
- Biocompatibile USP Classe VI

PROPRIETÀ DEL MATERIALE

La gamma completa di proprietà meccaniche viene fornita secondo gli standard ASTM e ISO, ove applicabili. Sono fornite inoltre proprietà quali infiammabilità, proprietà dielettriche e assorbimento d'acqua in 24 ore per consentire una migliore comprensione delle capacità dei materiali e per aiutare a prendere decisioni di progettazione appropriate per ogni materiale. Tutte le parti sono condizionate secondo gli standard ASTM consigliati per un minimo di 40 ore a 23 °C, con il 50% di umidità relativa.


Le proprietà dei materiali solidi indicate riflettono la stampa lungo l'asse verticale (orientamento ZX). Come illustrato nella sezione riguardante le proprietà isotrope, le proprietà dei materiali per la stampa Multijet (MJP) sono relativamente uniformi con tutti gli orientamenti di stampa. Non è necessario orientare le parti secondo una direzione particolare per mettere in risalto tali proprietà.

MATERIALE LIQUIDO						
MISURAZIONE	CONDIZIONI/METODO		UNITÀ METRICHE		UNITÀ INGLESÌ	
Colore					Grigio	
MATERIALE SOLIDO						
MISURAZIONE	METODO ASTM	UNITÀ METRICHE	UNITÀ INGLESÌ	METODO ISO	UNITÀ METRICHE	UNITÀ INGLESÌ
PROPRIETÀ FISICHE				PROPRIETÀ FISICHE		
Densità solida	ASTM D792	1,16 g/cm ³	0,042 lb/in ³	ISO 1183	1,16 g/cm ³	0,042 lb/in ³
Assorbimento d'acqua in 24 ore	ASTM D570	0,5%	0,5%	ISO 62	0,5%	0,5%
PROPRIETÀ MECCANICHE				PROPRIETÀ MECCANICHE		
Massima resistenza alla trazione	ASTM D638	49 MPa	7200 psi	ISO 527 -1/2	41 MPa	5900 psi
Resistenza alla trazione nel punto di snervamento	ASTM D638	49 MPa	7200 psi	ISO 527 -1/2	41 MPa	5900 psi
Modulo a trazione	ASTM D638	2200 MPa	320 ksi	ISO 527 -1/2	2000 MPa	290 ksi
Allungamento a rottura	ASTM D638	15%	15%	ISO 527 -1/2	18%	18%
Allungamento allo snervamento	ASTM D638	4,1%	4,1%	ISO 527 -1/2	4,1%	4,1%
Resistenza alla flessione	ASTM D790	64 MPa	9200 psi	ISO 178	50 MPa	7700 psi
Modulo di flessione	ASTM D790	1700 MPa	250 ksi	ISO 178	1600 MPa	231 ksi
Resilienza Izod con intaglio	ASTM D256	16 J/m	0,3 ft-lb/in	ISO 180-A	1,8 kJ/m ²	0,9 ft-lb/in ²
Resilienza Izod senza intaglio	ASTM D4812	80 J/m	2 ft-lb/in	ISO 180-U		
Durezza Shore	ASTM D2240	79 D	79 D	ISO 7619	79 D	79 D
PROPRIETÀ TERMICHE				PROPRIETÀ TERMICHE		
Tg (DMA, E")	ASTM E1640 (E" a 1 °C/min)	40 °C	105 °F	ISO 6721-1/11 (E" a 1 °C/min)	40 °C	105 °F
HDT a 0,455 MPa/66 PSI	ASTM D648	47 °C	117 °F	ISO 75- 1/2 B	43 °C	109 °F
HDT a 1,82 MPa/264 PSI	ASTM D648	42 °C	107 °F	ISO 75-1/2 A	38 °C	100 °F
CTE inferiore a Tg	ASTM E831	94 ppm/°C	52 ppm/°F	ISO 11359-2	94 ppm/°K	52 ppm/°F
CTE superiore a Tg	ASTM E831	179 ppm/°C	99 ppm/°F	ISO 11359-2	179 ppm/°K	99 ppm/°F
Infiammabilità UL	UL 94	HB	HB			
PROPRIETÀ ELETTRICHE				PROPRIETÀ ELETTRICHE		
Resistenza dielettrica (kV/mm) con 3,0 mm di spessore	ASTM D149	387				
Costante dielettrica a 1 MHz	ASTM D150	3,17				
Fattore di dissipazione a 1 MHz	ASTM D150	0,019				
Resistività volumetrica (ohm-cm)	ASTM D257	6,56E+15				

PROPRIETÀ ISOTROPE

La tecnologia MJP consente di stampare parti generalmente isotrope nelle proprietà meccaniche; questo significa che le parti stampate lungo uno qualsiasi degli assi XYZ danno risultati simili.


Non è necessario orientare le parti per ottenere le più elevate proprietà meccaniche, con il conseguente miglioramento del grado di libertà di orientamento delle parti.



MATERIALE SOLIDO								
MISURAZIONE	METODO	UNITÀ METRICHE						
PROPRIETÀ MECCANICHE								
		XY	XZ	YX	YZ	Z45	ZX	ZY
Massima resistenza alla trazione	ASTM D638 Tipo IV	49 MPa	45 MPa	46 MPa	40 MPa	36 MPa	40 MPa	39 MPa
Resistenza alla trazione nel punto di snervamento	ASTM D638 Tipo IV	49 MPa	45 MPa	46 MPa	40 MPa	34 MPa	39 MPa	39 MPa
Modulo a trazione	ASTM D638 Tipo IV	2200 MPa	2100 MPa	2000 MPa	1900 MPa	1300 MPa	1900 MPa	1900 MPa
Allungamento a rottura	ASTM D638 Tipo IV	15%	20%	16%	22%	21%	14%	11%
Allungamento allo snervamento	ASTM D638 Tipo IV	4,1%	4,3%	4,3%	4,2%	4,7%	4,3%	4,2%
Resistenza alla flessione	ASTM D790	64 MPa	50 MPa	57 MPa	47 MPa	53 MPa	42 MPa	40 MPa
Modulo di flessione	ASTM D790	1700 MPa	1300 MPa	1500 MPa	1200 MPa	1400 MPa	1100 MPa	1000 MPa
Resilienza Izod con intaglio	ASTM D256	16 J/m	17 J/m	17 J/m	16 J/m	15 J/m	15 J/m	16 J/m
Durezza Shore	ASTM D2240	79 D	75 D	79 D	73 D	76 D	75 D	73 D

CURVA SOLLECITAZIONE-DEFORMAZIONE

Il grafico rappresenta la curva di sollecitazione e deformazione per Visijet M2R-GRY testato secondo il metodo ASTM D638.







STABILITÀ AMBIENTALE A LUNGO TERMINE

Visijet M2R-GRY è progettato per garantire una stabilità ambientale a lungo termine ai raggi UV e all'umidità. Prove sul materiale ne hanno evidenziato la capacità di mantenere un'alta percentuale delle proprietà meccaniche iniziali per un determinato periodo di tempo. **Il valore effettivo dei dati è sull'asse Y, mentre i punti dati sono in percentuale del valore iniziale.**





STABILITÀ IN AMBIENTI INTERNI: testata secondo il metodo standard ASTM D4329.

STABILITÀ IN AMBIENTI INTERNI



STABILITÀ IN AMBIENTI ESTERNI: testata secondo il metodo standard ASTM G154.

STABILITÀ IN AMBIENTI ESTERNI



COMPATIBILITÀ CON I LIQUIDI PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO





Molte applicazioni richiedono che un determinato materiale sia compatibile con gli idrocarburi e i prodotti chimici utilizzati per la pulizia. Le parti in Visijet M2R-GRY sono state testate per la compatibilità con contatti sigillati e di superficie secondo le condizioni di prova USCAR2. I liquidi indicati di seguito sono stati testati in due modi diversi in base alle specifiche.

- Immersione per 7 giorni, seguita da un confronto delle proprietà meccaniche.
- Immersione per 30 minuti, seguita da un confronto dei dati delle proprietà meccaniche registrati durante 7 giorni.

LIQUIDI PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO		
LIQUIDO	SPECIFICA	TEMPERATURA DI PROVA °C
Benzina	ISO 1817, liquido C	23 ± 5
Gasolio	905 ISO 1817, olio n. 3 + 10% p-xilene*	23 ± 5
Olio motore	ISO 1817, olio n. 2	50 ± 3
Etanolo	85% etanolo + 15% liquido C ISO 1817*	23 ± 5
Olio servosterzo	ISO 1917, olio n. 3	50 ± 3
Olio per trasmissioni automatiche	Dexron VI (materiale specifico per l'America del Nord)	50 ± 3
Refrigerante del motore	50% glicole etilenico + 50% acqua distillata*	50 ± 3
Liquido freni	SAE RM66xx (utilizzare il liquido più recente disponibile per xx)	50 ± 3
Diesel Exhaust Fluid (DEF)	Certificazione API secondo ISO 22241	23 ± 5

*Le soluzioni sono espresse come percentuale in volume

I dati riflettono il valore misurato delle proprietà durante tale periodo di tempo.



COMPATIBILITÀ CHIMICA

In molte applicazioni è fondamentale che un determinato materiale sia compatibile con i prodotti chimici utilizzati per la pulizia. Le parti in Visijet M2R-GRY sono state testate per la compatibilità con contatti sigillati e di superficie secondo le condizioni di prova ASTM D543. I liquidi indicati di seguito sono stati testati in due modi diversi in base alle specifiche.

- Immersione per 7 giorni, seguita da un confronto delle proprietà meccaniche.
- Immersione per 30 minuti, seguita da un confronto dei dati delle proprietà meccaniche registrati durante 7 giorni.

I dati riflettono il valore misurato delle proprietà durante tale periodo di tempo.

* Indica che i materiali non sono stati sottoposti a 7 giorni di immersione.

COMPATIBILITÀ CHIMICA

6.3.3 Acetone
6.3.12 Soluzione detergente, uso intensivo
6.3.23 Acido cloridrico (10%)
6.3.38 Soluzione di carbonato di sodio (20%)
6.3.44 Soluzione di ipoclorito di sodio
6.3.46 Acido solforico (30%)
6.3.42 Soluzione di idrossido di sodio (10%)
6.3.15 Acqua distillata

